

Systemvoraussetzungen für NEWBASE PressMonitoring Systeme Version 4.0

Die NEWBASE Systeme bestehen aus einer Vielzahl von Anwendungen, die auf einer Client/Server-Architektur basieren. Die Skalierung der Systeme ist abhängig von den speziellen Anforderungen des Kunden. Die hier dargestellten Werte entsprechen den Mindestanforderungen für einen reibungslosen Betrieb bei durchschnittlicher Belastung der Systeme.

Hardware

NEWBASE Einzelplatzsystem PressClipping oder PressReview

Prozessor: min. 2400 MHz
RAM: min. 2048MB
HDD: min. 40GB (oder größer, siehe Datenmengenberechnung)
Monitor: empfohlen wird: 19-21" bis zu einer Auflösung von 1600x1280 bei min. 75Hz

NEWBASE Client-Server-Systeme

Computer Typ A:

z.B. für die Module Capture, Cut&Paste, Pressespiegel

Prozessor: min. 2400 MHz
RAM: min. 1024MB (für Farbsystem min. 2048 MB)
Netzwerk: 100 Mbit
HDD: min. 40GB (oder größer, siehe Datenmengenberechnung)
Monitor: empfohlen wird: 19-21" bis zu einer Auflösung von 1600x1280 bei min. 75Hz

1 freier PCI Anschluss für optionale Scanner Schnittstellen (Standardmaße)

Computer Typ B:

z.B. für das Modul ICR Server (autom. Texterkennung)

Prozessor: min. 2000 MHz
RAM: min. 1024MB
Netzwerk: 100 Mbit
Monitor: --

Computer Typ C:

z.B. für die Module Database Server / FileServer

Prozessor: min. 2400 MHz XEON o.ä. (abhängig von der Anzahl der Clients),
bei Betrieb von Database- und Fileserver auf einem Rechner ist ein
Dualprozessor-System angeraten
RAM: 2048 MB
HDD: abhängig von der Anzahl der zu speichernden Seiten, ist ein RAID System mit
min. 60GB freiem Speicherplatz angeraten
Monitor: --
Netzwerk: 1 Gbit

Scanner und Import-Formate

Die Scanner, die mit NEWBASE Capture angesteuert werden können, werden in der Scannerliste beschrieben, die Sie von uns erhalten können.

Für den Dateiimport in NEWBASE Capture werden folgende Formate unterstützt:

- *.TIFF
- *.PDF
- *.DOC
- *.HTML
- *.HTM
- *.JPG

Voraussetzung für den HTML- und DOC-Import ist ein auf dem jeweiligen Client installiertes MS-Office ab Version 97.

Benötigte Protokolle und Netzwerkfunktionalitäten

- TCP/IP
- Windows Netzwerk
- Windows Domänenstruktur
- Named Pipe
- ODBC
- DNS
- WINS
- Benötigte Ports: 900 für den TAO Naming Service, 1055* für den Lizenzserver

*kann bei Bedarf individuell konfiguriert werden

Optimierung der Netzwerk-Performance

Sofern ein Antivirenprogramm mit aktivem Zugriffscan auf Ihren Clients/Servern läuft, wird empfohlen, den Zugriffscan so zu konfigurieren, dass die Formate cdf, .jpg, .ocr, .pdf, .tif und .xml von der aktiven Prüfung ausgenommen werden.

Falls das nicht möglich ist, sollte der Zugriffscan so konfiguriert werden, dass die Netzwerkfreigabe „%servername%\newbase-pr“ von der aktiven Prüfung ausgenommen wird.

Falls andere sicherheitsrelevante Aktivitäten auf den Clients/Servern, z.B. „Security Policies“, „Watchdogs“ oder „lokale Firewalls“ die Netzwerk-Performance einschränken könnten, wird empfohlen, dies vorab von Ihrer Administration gemeinsam mit dem NEWBASE Support zu klären.

IP Adressenvergabe

- Es wird empfohlen, für den Server eine feste IP Adresse zu vergeben
- Für das NEWBASE Einzelplatzsystem bzw. die NEWBASE Clientsysteme können IP Adressen per DHCP vergeben werden.

Weitere Software/Hardware

Die Systeme (Client/Server) müssen fertig konfiguriert und in das Netzwerk eingebunden sein.

Weiterhin müssen unter Windows und der Datenbank, Benutzergruppen/Benutzer für die Einrichtung von NEWBASE vorhanden sein. Auf dem Server muss eine Freigabe eingerichtet werden, die von den Benutzerkonten der Clients aus zugänglich ist.

- Datenbank: MS SQL Server 7.0, 2000, 2005 oder Oracle 8i/9i/10g (weitere Datenbanken auf Anfrage)

- Eingerichteter und konfigurierter ODBC connect von allen Systemen zur Datenbank
- SMTP Email Server, wenn Email-Dispatching installiert werden soll sowie ein MAPI-Email Client
- RFC kompatibler FTP Server für FTP Dispatching
- VSI FAX für FAX Dispatching
- Modem/ISDN Adapter
- Spezielle Printserver-Software bei hoher Druckauflage
- Registrierte Versionen von WinZIP 8.0 oder aktueller (für Dispatching)
- Adobe Acrobat Reader 6.0 oder aktueller
- Bei speziellen Anforderung u.U. weitere Software (Nach Absprache mit dem NEWBASE Support)

Sonstiges

- Komplett eingerichtete und konfigurierte Windows-Drucker
- Internetzugang mit der Möglichkeit zum Dateidownload während der Installation
- Während der Installationsarbeiten müssen Administratoren für die Windows-Umgebung und für die Datenbank verfügbar sein
- Lokale Administrationsrechte auf den zu installierenden Systemen
- Lokal und über Netz verfügbare Laufwerke für Wechselmedien (DVD/CD-Rom, USB-Anschluss)
- Eingerichtete Benutzer und Benutzergruppen zur Verwendung der NEWBASE-Systeme

Betriebssysteme

NEWBASE© Systeme sind auf folgenden Betriebssystemen getestet und zur Nutzung im Rahmen der Garantie und Wartungsverträge freigegeben.

- Windows 2003 Server (Alle Versionen)
- Windows XP Professional (Client-Systeme). Ab dem Service Pack 2 (SP2) ist auch eine Firewall enthalten, die so konfiguriert werden muss, dass der Zugriff auf die NEWBASE Module weiterhin gewährleistet ist.

Bitte beachten Sie, das Windows NT 4.0 nicht mehr unterstützt wird.

Fernwartung

Zur Wahrnehmung von zeitnahe Support und für die Durchführung von Wartungsarbeiten ist ein Fernwartungszugang (Remote Access) zu den Systemen bei Bedarf erforderlich. Die technischen Abteilungen der NEWBASE GmbH unterstützen die folgenden Verbindungstypen und Softwarelösungen:

Verbindungen

- Analoges Modem
- ISDN
- Internet (TCP/IP)

Software

- PCanywhere©
- VNC
- Microsoft Terminal Service
- Netmeeting
- Diverse VPN Lösungen nach Absprache

Von NEWBASE installierte Software

- NEWBASE Programme in der jeweils neuesten, freigegebenen Version
- TAO Naming Service
- PostScript- fähiger Druckertreiber

Daten- und Systemsicherung

Als Sicherungsstrategie können sie weiterhin die in Ihrem Hause verwendeten Systeme nutzen. Unser Support wird ihnen bei der Installation die zu sichernden Ordner und Dateien mitteilen. Vor einem Update muss eine Datenbanksicherung sowie eine Sicherung des Newbase Verzeichnisses (Programm und Daten) durchgeführt werden.

Datenmengen-Berechnung

Schwarz/Weiss

Zeitung: ca.300 kB bis zu 900 kB pro Seite
Artikel: ca.100 kB bis zu 350 kB pro Artikel
Pressespiegel: ca.100 kB bis zu 350 kB pro Pressespiegelseite

Farbe / Grau

Zeitung: ca. 5 MB bis zu 6 MB pro Seite
Artikel: ca.500 kB bis zu 2 MB pro Seite
Pressespiegel: ca.500 kB bis zu 2 MB pro Seite

Verschiedenes

Dieses Dokument beschreibt die Mindestvoraussetzungen für den Betrieb der NEWBASE Systeme. Wenn Sie sich nicht sicher sind, ob diese Voraussetzungen zutreffen oder ausreichend sind, so stehen Ihnen der NEWBASE Vertrieb oder der NEWBASE Support für weitere Fragen gern zur Verfügung.

Technische Änderungen, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten. Alle genannten Warenzeichen sind eingetragene Warenzeichen ihrer Eigentümer. Alle im Rahmen dieses Dokumentes gemachten Angaben sind als annähernd zu betrachten. Änderungen in Konstruktion und Lieferumfang bleiben vorbehalten.

© Newbase GmbH
Stand: Dezember 2008

Für weitere Fragen und Anmerkungen stehen wir Ihnen gern während unserer Geschäftszeiten werktags von 8:00 bis 17:00 Uhr unter der Telefonnummer 040-89 002 280 oder per Email an support@newbase.de zur Verfügung.

Ihre Newbase GmbH
Rödingsmarkt 14, 20459 Hamburg
Tel.: 040 / 89 002 0, Fax: 040 / 89 002 222
eMail: info@newbase.de, <http://www.newbase.de>